



Be Right™



IN63 Eintauchgehäuse, PVC, 0 - 60 °C, L = 800 mm, automatische Sensorreinigung

Artikel-Nr.: LZU6301.99

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Immersion housing In 63, PVC, 0...60 °C, L = 800 mm, for automatic sensor cleaning.

Technische Daten

| | |
|--------------------|---------------|
| Druckbereich: | atmosphärisch |
| Länge: | 800 mm |
| Material: | PVC |
| Temperaturbereich: | 0 - 60 °C |