



Cond. Union Mounting Universalbefestigung induktiver 3700 Leitfähigkeits-Sensor

Artikel-Nr.:

MH518N3NZ

CHF Preis:

Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Edelstahl

316 stainless steel union adapter and standard 2-inch pipe tee for use with 3700-series inductive/electrodeless conductivity sensors.

Technische Daten

Anschlussgewinde:

2" NPT-Innengewinde

Bemerkungen:

Beinhaltet Adapter und einen 2-Inch Rohr-T-Stück

Material:

Edelstahl 316 SS