



Be Right™



Hach 934-AH Filter, 70 mm, 100 Stück

Artikel-Nr.: 2511209

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Hach 934-AH Filter sind für die Verwendung bei den Standardmethoden 2540 C, 2540 D und 2540 E zugelassen. Die hohe Durchflussrate, die feinen Poren und das Rückhaltevermögen von 1,5 µm Partikeln machen diese bindemittelfreien Filter aus Borosilikatglas-Mikrofaser seit über 50 Jahren zum anerkannten Industriestandard. Die Hach 934-AH Filter können Temperaturen von über 500 °C standhalten. Diese hervorragende Temperaturbeständigkeit ist besonders für Labore wichtig, die Wasser und Abwasser auf flüchtige und nicht flüchtige Feststoffe untersuchen.

Die Marke „934-AH“ ist Eigentum der GE Healthcare/Whatman Inc. und wird unter einer ausschließlichen Lizenz als Hausmarke verwendet.

Technische Daten

Durchmesser:	70 mm
Einheiten:	100/pk
Material:	Glas-Mikrofaser
Porengröße:	1,5 µm
Volumen / Packungsgröße:	100 St.