



Be Right™



Anschweißstutzen für TSS sc TriClamp

Artikel-Nr.: LZU302.99.00000

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 3 Tagen

Anschweißstutzen für TSS sc TriClamp.

Universal

Der Anschweißstutzen kann an das Hauptrohr geschweißt und an die TSS sc TriClamp Sensoren angeschlossen werden.

Technische Daten

Durchmesser:	53 mm
Gewicht:	0,525 kg
Inhalt:	Nur Anschweißstutzen
Länge:	247 mm
Material:	Edelstahl 1.4301
Messgerät:	Geeignet für: alle TSS sc TriClamp Sensoren (ausgeschlossen EX1, XL, Titan und VARI Sensoren).

Inhalt

Nur Anschweißstutzen