



3725 sc Digitaler, induktiver Leitfähigkeits-Sensor, PP, austauschbar

Artikel-Nr.: **D3725E2T.99**
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Tauch- oder Durchfluss-Sonde, bestehend aus Analog-Sensor mit 6 m Kabel und digitalem Gateway mit 1 m Verbindungskabel zum SC-Controller

Für hoch kontaminierte Flüssigkeiten

Werkseitig kalibriert

Verfügbar in verschiedenen Materialien und Befestigungssets

Technische Daten

Bemerkungen:	Bestehend aus 3725E2T Analog-Sensor mit 6 m fest montiertem Kabel, AD-Gateway und 1 m Digital-Kabel
Betriebsbedingungen:	-10 - 100 °C (Sensor – eingeschränkt durch Gehäusematerial)
Body Material:	Polypropylene
Druckbereich:	6,9 bar bei 100 °C
Durchfluss:	max. 3 m/s
Eintauchtiefe:	79.2 mm
Gewährleistung:	24 Monate
Inhalt:	Enthält: Sensor mit Kabel, digitales Gateway, Verlängerungskabel und Handbuch
Kabellänge:	6 m
Länge:	127 mm
Material:	Polypropylen (PP)
Medienberührende Materialien:	Polypropylen
Messbereich:	200 µS/cm - 2000 mS/cm
Montage:	Convertible
Sensortyp:	Digital
Temperatur-Sensor:	Pt1000 ORP

Inhalt

Erforderliches Zubehör

- SC1000 Sondenmodul für 4 Sensoren, 4x mA OUT, Relais, EU Kabel (Item LXV400.99.2R121)
- SC1000 Displaymodul (Item LXV402.99.00001)
- SC4500 Controller, Prognosys, 5x mA Ausgang, 2 digitale Sensoren, 100 - 240 V AC, ohne Netzkabel/ (Item LXV525.99A11551)
- SC4500 Controller, Claros-Einbindung, 5x mA Ausgang, 2 digitale Sensoren, 100 - 240 V AC, ohne Netzkabel/ (Item LXV525.99AA1551)
- SC4500 Controller, Claros-Einbindung, 5x mA Ausgang, 2 digitale Sensoren, 100 - 240 V AC, EU-Stecker (Item LXV525.99CA1551)
- SC4500 Controller, Prognosys, 5x mA Ausgang, 1 digitaler Sensor, 100 - 240 V AC, ohne Netzkabel (Item LXV525.99A11501)
- SC4500 Controller, Prognosys, 5x mA Ausgang, 2 digitale Sensoren, 24 V DC, ohne Stecker (Item LXV525.99Z11551)