



Digitales Verlängerungskabel für SC Sensoren, 10 m

Artikel-Nr.: **LZX849**

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Technische Daten

Abschirmung:	Cu Netz, verzinkt
Betriebsbedingungen:	- 80 °C Fixed Installation
Drahtwiderstand:	max. 106 Ω /km AWG 22 bei 20° C (Schleife)
Durchmesser:	6.8 mm $\pm$ 0.3 mm
Isolationswiderstand:	$\geq$ 20 M Ω $\times$ km bei 20°C
Kabel Farbcodierung:	AWG 22: Braun (+12V DC) Schwarz (normaler Schaltkreis) AWG 26: Weiss (data -) Blau (data +)
Kabellänge:	10 m
Material:	Cable: Cu: AWG 22 - 19 $\times$ 0.15 mm AWG 26 - 18 $\times$ 0.10 mm
Minimal bend radius:	7.5 $\times$ outer diameter, flexible installation
Minimal bend radius 2:	5 $\times$ outer diameter, fixed installation
Normalspannung:	250 V Vpp
Outside coat:	PUR (Elastoplan 1185), RoHS-conformal
Prüfspannung:	750 V Vrms Leitung/Schutz
Shield attenuation:	$\geq$ 55 dB
Wellenwiderstand:	ca. 95 Ω bei 1kHz, AWG 22 Paare