



SENSION+ EC5 Portables Leitfähigkeits-Messgerät

Artikel-Nr.:

LPV3500.98.0002

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Basis-Gerät ohne Zubehör und Elektroden.

Anwendungsfreundliches, tragbares Messgerät mit einfachster Bedienung.

Einfache und schnelle Messungen

Ergonomisches Design für bequeme Ein-Hand-Bedienung

Spritzwassergeschützt nach IP67

Präzises und kostengünstiges System

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Anzeige:	Hintergrundbeleuchtetes LCD Display mit Pictogrammen
Auflösung:	TDS: 1 mg/L - 1 g/L abhängig vom Messbereich
Ausgänge:	-
Automatische Puffer-Erkennung:	-
Barometrische Druckmessung:	-
Batterieanforderung:	3, AA
Bedienoberfläche:	Keypad
Displaytyp:	128 x 64 pixel, simultaneous readings
Druckausgleich:	-
Eingänge:	MP-5
Elektrodenständer:	Nein
Gehäuseschutzklasse:	IP67
Gelöster Sauerstoff Auflösung:	-
Gelöster Sauerstoff Messbereich:	-
Gelöster Sauerstoff Sensor Kalibrierung:	-
Genauigkeit:	-
Genauigkeit pH:	-
Gerätesprachen:	Basierend auf Icons, keine Sprache erforderlich

Gewährleistung:	36 Monate
Gewicht:	0,3 kg
GLP Leistungsmerkmale:	-
Hintergrundbeleuchtung:	Ja
Höhe:	-
Interner Ergebnisspeicher:	-
Kalibrierkurvenanzeige:	Anzeige von Steilheit und Asymmetrie-Potential
Kalibrierung pH Elektrode:	-
Kit?:	Nein
Konformität:	CE.WEEE
Leitfähigkeit Auflösung:	Abhängig vom Messbereich
Leitfähigkeit Genauigkeit:	≤ 0.5 % (±1 digit) vom Messbereich
Leitfähigkeit Messbereich:	1 µS/cm - 200 mS/cm (Messbereich der Elektrode)
Leitfähigkeits-Messung bei stabilem Messwert:	Yes
Leitfähigkeitsmessung: Temperatur-Korrektur:	Linear
Menüsprachen:	-
Messbereich:	-
Messmethode:	Auto-Stabilisierung, manuell
Modell:	EC5
mV Auflösung:	-
Netzbetrieb:	No
Parameter:	Leitfähigkeit, TDS, Salinität, Leitungswiderstand, Temperatur
PC Datenübertragungssoftware :	-
pH Auflösung:	-
pH Messung:	-
Salzgehalt Auflösung:	Abhängig vom Messbereich
Salzgehalt Messbereich:	5,85 - 311 g/L
Sensoren enthalten?:	-
Simultane Messungen:	Conductivity (or TDS, or Salinity), Temperature
Sprachen Bedienungsanleitung:	Mehr als 20 Sprachen
TDS Messbereich:	0 mg/L - 500 g/L
Temperatur Auflösung:	0,1 °C
Temperatur Messbereich:	-20.0 - 150.0 °C
	(-4.0 - 302.0 °F)
Temperatur-Genauigkeit:	0,2 °C (± 1 Ziffer)
Temperatur-Kompensation:	Mit Temperatursensor Pt 1000 oder über Tastatur
Umgebungsbedingungen relative Luftfeuchtigkeit:	< 80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Umgebungsbedingungen Temperatur:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Wasserabweisend:	IP67