



SIP10 Sipper Set für DR3900 mit 1 Zoll Rundküvette

Artikel-Nr.: LQV157.99.10001

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb 1 Woche

Sipper für Durchfluss-Messungen mit Spektralphotometer DR3900. Mit 1 Zoll Rundküvette, USB-Kabel und Pumpen-Schläuchen.

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T):	120 mm x 85 mm x 200 mm
Anströmgeschwindigkeit:	1 mL/s
Betriebsbedingungen:	10 - 40 °C at 95% Relative Humidity (non-condensing)
Gewährleistung:	24 Monate
Gewicht:	0,5 kg
Höhe:	with cell (85 mm without cell)
Küvetten-Kompatibilität:	Durchflussküvette, Kunststoff, 1 inch/1 cm
Lagerbedingungen:	-10 °C - 60 °C
Länge:	200 mm
Rinsing volume:	Mindestens 25 mL
Schnittstelle:	USB type A
Spannungsversorgung (Volt):	5 V
Stromversorgung:	USB-Kabel
Wellenlängen-Bereich:	340 - 900 nm