



Be Right™



POCKET Colorimeter II 600 nm Colorimeter

Artikel-Nr.: 5870060

VERALTETER ARTIKEL
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Klein in der Größe, groß in Zuverlässigkeit und Präzision

Kostengünstiges portables 600 nm Filter-Photometer mit langlebiger, energiesparender LED-Optik. Robust, zuverlässig und einfach zu bedienen. Batteriebetrieb.

Komplett im Tragekoffer incl. 4 AAA Alkali-Batterien, Küvetten, Zubehör und Bedienungsanleitung zur sofortigen Inbetriebnahme.

Einfach: Alle Funktionen mit nur 4 Tasten abrufbar

Kräftig: Batteriebetrieb für bis zu 2000 Messungen

Klare Anzeige: Selbst unter schwierigen Bedingungen, dank Beleuchtung und großer Zahlen auf dem Display

Zuverlässige Ergebnisse auch ohne Netzanschluss

Robuste Konstruktion trotz Leichtgewicht

Technische Daten

| | |
|---------------------------|--|
| Abmessungen (H x B x T): | 155 mm x 61 mm x 35 mm |
| Anzeige: | LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
| Detektor: | Silikon-Detektor |
| Gehäuse-Schutzklasse: | IP67 (gilt nicht für das Batteriefach) |
| Gewicht: | 0,23 kg |
| Inhalt: | Each wavelength specific Pocket Colorimeter II Instrument comes complete as a ready-to-use kit in a sturdy custom carrying case, including a printed manual. |
| Konformität: | European CE mark |
| Küvetten-Kompatibilität: | 1 Zoll Rund- / 1 cm Rechteckküvette (mit Adapter) |
| Lamp Type: | Light Emitting Diode (LED) |
| Parameter: | Wellenlängen-spezifisch, 600 nm |
| Probenkammer Pfadlänge: | 1 cm 25 mm |
| Wellenlänge: | Fixed wavelength ± 2 nm varies with model |
| Wellenlängen-Genauigkeit: | Feste Wellenlänge ± 2 nm (abhängig vom Geräte-Modell) |

Inhalt

Each wavelength specific Pocket Colorimeter II Instrument comes complete as a ready-to-use kit in a sturdy custom carrying case, including a printed manual.