



Netzverbindungsbox für SC Analysatoren

Artikel-Nr.: LQV155.99.00001
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb 1 Woche

Netzverbindungsbox ohne Netzkabel zum Anschluss von bis zu 2 SC Analysatoren an einen SC 200 Controller bzw. von mehr als 2 Analysatoren an einen SC 1000 Controller.

Technische Daten

Abmessungen:	Montiert: (Freiraum für Kabel) x Breite x (Freiraum für Befestigungselemente) mm
Abmessungen (H x B x T):	168 mm x 122 mm x 80 mm
Elektrische Sicherung:	T 5 Amp (träge) H, 250 V (4x)
Gehäuse:	Schutzklasse IP 56 (mit montierten Schutzkappen oder Steckverbindern)
Gehäusematerial:	Gehäuse
Gewicht:	1,25 kg
Installationsklasse:	Kategorie II
Kabelverbindung:	Zugentlastung: wasserbeständig: 8-13 mm; Kabelführung: 1,3 cm(0,5 in.); Leiter: max1,5mm ² (AWG 16); Wand, Mast oder Schiene (mit Montagesatz LZQ059): Ø 35 – 55 mm
Montagearten:	
Spannungsversorgung (Hz):	50/60 Hz
Spannungsversorgung (Volt):	100/240 V AC
Stromversorgung:	, +10%-15%; max 1000 VA;
Umgebungstemperatur:	-20 - 45 °C, 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Verschmutzungsgrad:	Kategorie II
Zertifizierung:	CE, cTUVus,