



Be Right™



TSS HT sc Inline Feststoff Prozess-Sonde, Edelstahl, für Hochtemperaturbereich

Artikel-Nr.: LXV325.99.30001

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Für den Einsatz bei Temperaturen bis 90 °C: TSS HT sc

Digitale Einbausonde zur Bestimmung von Trübung und

Feststoffen . Geeignet für hohe Temperaturen.

Einbau in die Rohrleitung mittels Sicherheitseinbauarmatur.

TSS sc Sonden sind die Lösung für nahezu alle Trübungs- und Feststoffmessungen in flüssigen Medien in der Industrie. Sie liefern präzise Ergebnisse in Quellwasser wie auch in dickem Schlamm und Emulsionen.

Durch die Auswertung von acht verschiedenen Signalen ist es möglich, die Trübungs- oder Feststoffkonzentrationen über einen besonders großen Messbereich mit nur einem Sensor zu erfassen.

Die TSS HT sc eignet sich z. B. besonders für die Papierindustrie - sie liefert auch in heißen Wässern farzunabhängige und präzise Ergebnisse.

TSS sc Sonden sind speziell entwickelt für industrielle Applikationen

Messung von Trübung und Feststoffen mit einem Gerät

8 Mess-Signale erfassen den gesamten Bereich und liefern normgerechte

Messwerte

Hohe Stabilität durch umfassende Kompensation von Störeinflüssen

TSS sc besitzt ein einzigartiges Kompensationssystem gegen Luftblaseneinflüsse

Technische Daten

Ansprechzeit:	1 - 300 s (einstellbar)
Anwendung:	High temperature
Automatischer Wischer:	Nein
Bemerkungen:	Installationshinweis: Distanz zur Sensorwand > 50 cm (Trübung) > 10 cm (TS)
Betriebsbedingungen:	0 - 90 °C
Druckbereich:	< 10 bar oder < 100 m
Durchfluss:	Max. 3 m/s (Luftblasen beeinflussen die Messung)

Durchmesser:	40 mm
Genauigkeit:	Trübung bis 1000 FNU/NTU: < 5 % vom Messwert oder ±0,01 FNU/NTU, der größere Wert zählt
Gewährleistung:	24 Monate
Gewicht:	Ca. 1,6 kg
Inhalt:	Trübungs- und Feststoff-Sonde, Bedienungsanleitung
Installationsbauform:	Ball Valve Insertion, High Temperature
Kabellänge:	10 m (optionale Verlängerungskabel erhältlich)
Kalibriermethode:	Trübung: Formazin oder Stablcal Standard (bei 800 NTU). Kalibrier-Kit erforderlich. Feststoffe: probenspezifisch, basierend auf gravimetrischer Analyse mit einem Korrekturfaktorverfahren
Kalibrierung:	Trübung (TRB): ab Werk kalibriert Feststoff (TS): vom Kunden vor Ort zu kalibrieren Nullpunkt: ab Werk dauerhaft kalibriert
Kompatibilität Controller:	SC200, SC1000, SC4500. All controllers sold separately
Länge:	332 mm
Material:	Edelstahl 1.4571 oder PVC schwarz
Maximale Temperatur:	90 °C
Messbereich:	Trübung (TRB)): 0,001 - 9999 FNU Feststoffe (TS): 0.001 - 500 g/L
Messmethode:	Kombiniertes Mehrstrahl-Wechsellicht-Verfahren mit IR-Diodensystem und Strahlfokussierung, Trübung (TRB): 2-Kanal-90° Streulichtmessung entsprechend DIN/EN 27027/ISO 7027, Wellenlänge = 860 nm Feststoff (TS): Streulichtmessung bei 120°, Wellenlänge = 860 nm
Modell:	TSS HT sc
Montagearten:	Insertion
Parameter:	Trübung, Feststoffe
Spezielles Ausstattungsmerkmal:	Simple Inline installation
Umgebungstemperatur:	0 - 90 °C (kurzfristig 95 °C)
Wartungs-Intervall:	1 h/Monat
Wiederholbarkeit:	TS-Gehalt: < 4 % Trübung < 3 %

Inhalt

Trübungs- und Feststoff-Sonde, Bedienungsanleitung

Erforderliches Zubehör

- SC4500 Controller, Prognosys, 5x mA Ausgang, 2 digitale Sensoren, 100 - 240 V AC, ohne Netzkabel/ (Item LXV525.99A11551)
- SC4500 Controller, Claros-Einbindung, 5x mA Ausgang, 2 digitale Sensoren, 100 - 240 V AC, ohne Netzkabel/ (Item LXV525.99AA1551)
- SC4500 Controller, Claros-Einbindung, 5x mA Ausgang, 2 digitale Sensoren, 100 - 240 V AC, EU-Stecker (Item LXV525.99CA1551)
- SC4500 Controller, Prognosys, 5x mA Ausgang, 1 digitaler Sensor, 100 - 240 V AC, ohne Netzkabel (Item LXV525.99A11501)

- SC4500 Controller, Prognosis, 5x mA Ausgang, 2 digitale Sensoren, 24 V DC, ohne Stecker (Item LXV525.99Z11551)