



Be Right™



## Basis-Sippermodul DR5000

Artikel-Nr.:

LZV644

**VERALTETER ARTIKEL**

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Basis-Sippermodul ohne Schläuche und Küvette

---

### Technische Daten

Anströmgeschwindigkeit:	1 mL/s (nominal)
Lagerbedingungen:	-17 °C - 60 °C
Lieferumfang:	nur Sippermodul, ohne Schläuche und Küvette
Maximale Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:	85 %
Maximale Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:	95 %
Rinsing volume:	20 mL für 1 Zoll Schichtdicke, 10 mL für 1 cm Schichtdicke
Wellenlängen-Bereich:	190 - 1100 nm