



SOTA10 pH-Elektrode, 10 m fest montiertem Kabel, ohne T-Sensor

Artikel-Nr.: LZX587

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Standard-Glas-Elektrode und Referenzsystem

Technische Daten

Betriebsbedingungen:	0 - 80 °C
Diaphragma:	Ring-Diaphragma, porös, PTFE, doppelt
Druckbereich:	3,5 bar
Eintauchtiefe:	105 mm
Elektrolyt:	KCl/AgCl + KNO ₃ -Gel, geeignet für hohe Temperaturen
Gewährleistung:	6 Monate
Kabellänge:	10 m fest montiertes Kabel
Länge:	140 mm
Messbereich:	0 - 14 pH