




Einheitsbefestigung für austauschbare Sensoren der 3700 Serie, CPVC

Artikel-Nr.: **MH538N3NZ**

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Befestigungszubehör für analogen oder digitalen austauschbaren induktiven Leitfähigkeits-Sensor. Rohreinbau-Durchfluss-Einheit inkl. T-Stück mit 2" FNPT-Gewinde an jedem Ende und Universaladapter.

CPVC union adapter and standard 2-inch pipe tee for use with the 3700-series inductive/electrodeless conductivity sensors.

Technische Daten

Anschlussgewinde:	2 " Innengewinde
Bemerkungen:	Einheitsbefestigung inklusive T-Stück und Universaladapter für austauschbaren 3700 Leitfähigkeits-Sensor
Material:	CPVC