



Polymetron 8315 2-Elektroden-Leitfähigkeits-Sensor, $K=0,01 \text{ cm}^{-1}$

Artikel-Nr.: 08315=A=0000

CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb 1 Woche

0,01-200 $\mu\text{S/cm}$, Edelstahl-Kopf, 3/4" NPT

Technische Daten

Anschlussgewinde:	0.75 " NPT thread
Ansprechzeit:	< 30 s
Anströmgeschwindigkeit:	Minimum: 100 mL/min (6 L/h) bei homogenem Probendurchfluss oder 330 mL/min (20 L/h)
Anwendung:	Reinwasser und Reinstwasser
Betriebsbedingungen:	150 °C max.
Druckbereich:	25 bar max.
Gefäßkonstante:	1.00 wenn in 8318 Durchflussarmatur montiert
Gehäuse-Schutzklasse:	IP65
Genauigkeit:	< 2 %
Kabelverbindung:	Kopfstecker aus mit Fiberglas verstärktem Polyester
Länge:	109 mm
Material:	Interne Elektrode: Edelstahl 316L Externe Elektrode: Edelstahl 316L Insulator: PES
Material (Elektrode):	Body: SS 316L
Messbereich:	0,01 - 20 $\mu\text{S/cm}$ SC Controller
Messprinzip:	2EL konduktiv
Temperatur-Sensor:	Pt100 Class A
Zellkonstante:	0.01 cm^{-1}