



Polymetron 8398.3 Induktiver Leitfähigkeits-Senor, DN 50 Version

Artikel-Nr.: 08398=A=3000

CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Durchfluss-Sensor, Polyetheretherketon (PEEK), mit 5 m Kabel, arbeitet mit den Controllern Monoc 9135 und SI792

Hohe chemische und mechanische Beständigkeit

Genauigkeit über einen weiten Messbereich

Perfekt kompakte Sanitärform für 2"/DN50 Netzzugang in Übereinstimmung mit 3A-Standards

Wartungsfrei: Keine Elektroden-Zerstörung, kein Polarisierungseffekt

Vielseitige Befestigungsoptionen: Durchfluss-Adapter und -Kammern, Eintauch-Vorrichtungen

Technische Daten

Betriebsbedingungen:	140 °C maximum
Druckbereich:	Max. 18 bar
Flanschdichtung:	EPDM-Dichtring
Gewicht:	0,700 kg
Kabellänge:	5 m fest montiertes Kabel
Material:	PEEK
Medienberührende Materialien:	PEEK
Messbereich:	0,2 - 2000 mS/cm
Messprinzip:	Induktive Leitfähigkeits-Messung
Wiederholbarkeit:	< ± 2 % oder der größere Wert gilt
Zellkonstante:	2.35

Erforderliches Zubehör

- SC4500 Controller, Prognosys, 5x mA Ausgang, 2 digitale Sensoren, 100 - 240 V AC, ohne Netzkabel/ (Item LXV525.99A11551)
- SC4500 Controller, Claros-Einbindung, 5x mA Ausgang, 2 digitale Sensoren, 100 - 240 V AC, ohne Netzkabel/ (Item LXV525.99AA1551)
- SC4500 Controller, Claros-Einbindung, 5x mA Ausgang, 2 digitale Sensoren, 100 - 240 V AC, EU-Stecker (Item LXV525.99CA1551)
- SC4500 Controller, Prognosys, 5x mA Ausgang, 1 digitaler Sensor, 100 - 240 V AC, ohne Netzkabel (Item LXV525.99A11501)
- SC4500 Controller, Prognosys, 5x mA Ausgang, 2 digitale Sensoren, 24 V DC, ohne Stecker (Item LXV525.99Z11551)