



POLYMETRON 8310 2-EL conductivity sensor, K=0.01 cm⁻¹, replacement for D3410

Artikel-Nr.:

Z38310=A=0000

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Vorgeschlagene Ersatzprodukte:

- 08310=A=0000

ATEX protection in compliance with EN 60079-0:2006-07/EN 60079-11:2007-01; can be used in combination with transmitter SI792(x) in ATEX zone 1

Technische Daten

Anschlussgewinde:	0.75 "NPT thread
Betriebsbedingungen:	60 °C maximum
Druckbereich:	Max. 10 bar
Gefäßkonstante:	1.00 if mounted in 8318 flow chamber
Kabelverbindung:	IP 65 fiber-glass-reinforced polyester plug head
Länge:	119.5 mm
Material:	Stainless steel
Messbereich:	0.01 - 50 µS/cm SIPAN 32/34
Messprinzip:	2-EL contacting conductivity
Temperatur-Sensor:	Pt100
Zellkonstante:	0.01 cm ⁻¹