



Sensor, O₃, Ti, FKM/FPM

Artikel-Nr.: 31331.15

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Technische Daten

Ansprechzeit:	2956A : 30 s 29552A : 6 min
Anströmgeschwindigkeit:	Recommended flow rate in flow chamber 2956A : 180 ml/min 29552A : 50 ml/min
Genauigkeit:	±1% of reading, or ± lower measurement range, whichever is greater
Gewährleistung:	6 Monate
Gewicht:	0,6 kg
Inhalt:	Sensor only. Controller, sensor cable, flow-chamber or process connection must be ordered separately.
Messbereich:	Range at 25 °C 2956A : 5 ppb-50 ppm or 1 Pa-10 kPa 29552A : 20 ppb-200ppm or 4 Pa-40 kPa
Probendruck:	0 - 100
Schutzklasse:	IP68 / NEMA4
Temperaturbereich:	Temperature compensated range from -5 - 50 °C (23 - 122 °F)
Umgebungstemperatur:	-5 - 100 °C (23 - 212 °F)
Zertifizierung:	2004/108/EC - EN 61326-1

Inhalt

Sensor only. Controller, sensor cable, flow-chamber or process connection must be ordered separately.