



Be Right™



Digitaler nichtmetallischer Kontaktleitfähigkeitssensor für die allgemeine Anwendung, geringe Leitfähigkeit ($k = 0,5$)

Artikel-Nr.: D3433B8.99

CHF Preis: Kontakt

Ultimate accuracy from ultra-pure to high conductivity applications.

Kontaktleitfähigkeitssensor mit einer nominalen Zellkonstante $k = 0,5 \text{ cm}^{-1}$, PPS-Gehäuse mit $\frac{3}{4}$ " NPT-Gewinde, 6 m Analogkabel und Graphitelektrode. Enthält digitales Gateway und 1 m digitales Verlängerungskabel.

Messbereich 0 - 1.000 $\mu\text{S/cm}$, 0,001 - 20 $\text{M}\Omega$.

Design für hohe Leistung

Diese Sensoren wurden speziell für hohe Anforderungen gefertigt und bestehen aus hochwertigen, robusten Materialien für anspruchsvolle Anwendungen z.B. in hochreinem Wasser, in Clean-in-Place(CIP)-Prozessen und in Kesselwasser-/Kondensat-Überwachungssystemen. Jeder Sensor wird individuell getestet, um seine individuelle, absolute vierstellige Zellenkonstante zu bestimmen. Zudem ist jeder Sensor mit einem Pt1000 RTD-Temperaturelement in der Spitze versehen, das für außerordentlich schnelle Reaktionen auf Temperaturveränderungen sorgt – mit einer Genauigkeit von $\pm 0,1 \text{ }^\circ\text{C}$.

Funktionalität für die Messung von Widerstand und Leitfähigkeit

Diese Hochleistungssensoren messen von 0,057 $\mu\text{S/cm}$ oder 18,2 $\text{M}\Omega$ (theoretisch reines Wasser) bis zu 200.000 $\mu\text{S/cm}$.

Vielseitige Montagearten

Sensoren mit Klemmenanschluss

verfügen über Titanelektroden und einen Klemmenanschluss für die universelle Installation mit einer Einbautiefe von bis zu 102 mm. Der Klemmenanschluss mit $\frac{1}{2}$ " oder $\frac{3}{4}$ " NPT-Außengewinde wird in den Materialausführungen PVDF und Edelstahl 316 angeboten. Dieser Sensor ist in einer längeren Ausführung erhältlich, für die Verwendung mit einem Edelstahl-Kugelventil, um den Sensor ohne Stoppen des Durchflusses einzusetzen und herauszunehmen. Auch für die längere Sensor-Ausführung ist der Einbau mittels Klemmenanschluss möglich. Die maximale Eintauchtiefe beträgt 178 mm.

Nichtmetallische Sensoren für die allgemeine Anwendung

verfügen über Graphitelektroden und PPS-Gehäuse mit $\frac{3}{4}$ " NPT-Außengewinde. Montage in einem $\frac{3}{4}$ " Standard-T-Stück oder $1\frac{1}{2}$ " Hach Verbindungselement (nur bei Sensoren mit einer Zellkonstante $k = 10$) oder Befestigung am Rohrende.

Sensoren für hohen Druck und hohe Temperatur

sind für die Überwachung von Kesselwasser und Kondensat in Rücklaufleitungen ausgelegt. Sie verfügen über Elektroden aus Edelstahl 316 und Gehäuse mit Gewinde ($\frac{3}{4}$ " NPT-Außengewinde). Sie können mithilfe eines $\frac{3}{4}$ " Weldolet in der Wand des Kessels befestigt oder mithilfe eines $\frac{3}{4}$ " Standard-T-Stücks aus Edelstahl in einer Prozessleitung montiert werden.

Sensoren der Version Clean-in-Place (CIP), sanitär

Verfügen über Elektroden aus Edelstahl 316 und eine integrierte $1\frac{1}{2}$ " oder 2" Flansch. Diese Sensoren können mittels Standard-Sanitärbefestigung installiert werden.

„Plug-and-Play“ mit den digitalen SC Controllern

Für die Verwendung mit den Hach SC Controllern ist keine komplizierte Einrichtung oder Verkabelung erforderlich. Digitale Hach Sensoren werden einfach in beliebiger Kombination angeschlossen, und sind direkt betriebsbereit – das ist „Plug-and-Play“.

Technische Daten

Ansprechzeit:	90 % des Anzeigewerts innerhalb von 30 Sekunden nach stufenförmiger Änderung
Betriebsbedingungen:	-20 - 200 °C
Digital Gateway:	External Digital Gateway
Distanz Analogübertragung:	Maximal 100 m; Bei Verwendung mit einem Anschlusskasten maximal 1.000 m
Druckbereich:	0 - 20,7 bar
Durchfluss:	Maximal 0 - 3 m/s, vollständig eingetaucht
Eintauchtiefe:	33 mm T-Stück-Montage
Empfindlichkeit:	±0,5 % des Messwerts
Genauigkeit:	±2 % des Anzeigewerts über 200 µS/cm
Inhalt:	Enthalten: Sensor mit 6 m Kabel, digitales Gateway, Verlängerungskabel und Handbuch
Installation:	PPS sensor body
Installations-Set:	3/4" NPT
Installationsbauform:	Verwendung, allgemein
Kabellänge:	Standard-Kabellänge (integriert), digitaler Sensor: 6 m
Material (Elektrode):	Graphit
Medienberührende Materialien:	Graphitelektroden, PPS-Gehäuse und O-Ring-Dichtungen aus FKM/FPM
Messbereich:	0 - 1.000 µS/cm
Sensor-Anschluss:	0,75"
Sensorkabel:	Digital: PUR (Polyethylen), 5 Leiter, abgeschirmt, ausgelegt für 150 °C
Sensortyp:	Digital
Temperatur Messbereich:	-20 - 200 °C
Temperatur-Kompensation:	Temperaturkompensator: PT1000 RTD
Wiederholbarkeit:	±0,5 % des Messwerts
Zellkonstante:	0,5 cm ⁻¹

Inhalt

Enthalten: Sensor mit 6 m Kabel, digitales Gateway, Verlängerungskabel und Handbuch