



Kabelschutzverlängerung, 1,4 m, GS1440/GS2440EX

Artikel-Nr.:	LXZ449.99.00006
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Zur Installation in Abwasserströmen mit unterschiedlichen Wasserständen (z.B. Pumpstationbrunnen). Verlängert das Kabelschutzzubehör um 1,4 m, um das Ansammeln von Schmutz und Ablagerungen an den Sensorkabeln zu verhindern. Edelstahl (316L), Rohrdurchmesser 1½".

Technische Daten

Durchmesser:	48,3 mm Rohr
Gewicht:	2,9 kg (4,6 lb)
Inhalt:	Kabelschutzverlängerung, 6 Schrauben, Torx-Schlüssel, O-Ring, O-Ring-Schmierfett, Bedienungsanleitung
Länge:	1.400 mm
Material:	Edelstahl, hauptsächlich EN 1.4404 (316L)

Inhalt

Kabelschutzverlängerung, 6 Schrauben, Torx-Schlüssel, O-Ring, O-Ring-Schmierfett, Bedienungsanleitung