



Begehbares AnaShell Analysenhaus Typ AS4300, H=2,56m x B=2m x T=3m, für bis zu vier Analysatoren plus Probenvorbereitung, Tür mit Fenster

Artikel-Nr.: AS4300

CHF Preis: Kontakt

Begehbare, wetter- und korrosionsbeständige Einhausung als schlüsselfertige Komplettlösung

Mit den begehbaren AnaShell Analysenhäusern schützen Sie Ihre Messtechnik zuverlässig und dauerhaft – und sind selber z. B. bei fälligen Wartungsarbeiten optimal vor der Witterung geschützt. Bis zu vier Analysatoren, sowie die zugehörige Probenaufbereitung sind hier sicher vor Staub, Nässe, möglichen Dämpfen, Vibrationen und Hitze/Kälte untergebracht.

Sichere Unterbringung für laborähnliche Bedingungen

Die wärmeisolierten AnaShell Analysenhäuser werden inkl. Bodenplatte aus GFK auf einem Edelstahlrahmen gefertigt. Die selbsttragende Konstruktion verfügt über eine hohe mechanische Festigkeit und kann so robust selbst extremen Wetterbedingungen standhalten. Schutzklasse IP65 (NEMA 4X) bedeutet staubdicht und strahlwassergeschützt, so dass Ihre Geräte bestens untergebracht sind. In Verbindung mit der Klimaanlage lassen sich kontinuierlich gleichmäßige Umgebungsbedingungen erreichen - insgesamt also beste Voraussetzungen für richtige Ergebnisse.

Professionelle Integration

Ihre AnaShell Einhausung wird von uns als schlüsselfertige Komplettlösung entwickelt. Probenvorbereitung und Analysatoren werden dauerhaft mit verzinkten Modulen Montageprofilen auf chemikalienresistente Hochdrucklaminatplatten (HPL) montiert. Die erforderlichen Anschlüsse sind entsprechend eingeplant, alle Kabel und Schläuche werden eindeutig und gut lesbar gekennzeichnet. Sie erhalten zu Ihrer Einhausung eine umfangreiche Dokumentation, z. B. technische Zeichnungen zu Elektrik, 2D Grundriss und P&ID.

Sicherheit groß geschrieben

Für Außenaufstellung werden AnaShell Einhausungen inkl. Blitzschutz geliefert. Sie verfügen über zwei separate Erdungssysteme: Ausrüstung (AC-Sicherheit) und Erdungssystem mit isolierter Abschirmung. Alle nicht unter Spannung stehenden Teile der Geräte sind über spezielle Verbindungskabel mit dem Erdungsbus des Schutzgeräts (AC-Sicherheit) verbunden. Hochwertige Türscharniere sind auf eine lange Lebensdauer der Einhausung ausgelegt.

Geringer Installationsaufwand, schnelle Inbetriebnahme

Jede AnaShell Einhausung wird im Werk inkl. der Analysentechnik montiert und vor Auslieferung getestet. Vier Hub- und Transporthalterungen erleichtern den Transport und die Installation vor Ort. Abladen, auspacken, aufstellen, anschließen - schnell sind Sie einsatzbereit.

Zertifizierung inklusive

AnaShell Einhausungen haben die erforderlichen Tests durchlaufen und werden mit CE Declaration of Conformity gemäß Machine Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery und EMC Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility ausgeliefert.

Technische Daten

Abmessungen: (H x B x T) 2,56 m x 2 m x 3 m

Belüftung: Optional:

- Natürliche Belüftung: Durch zwei Lüftungsöffnungen, die in der Nähe von diagonalen Ecken an gegenüberliegenden Wänden auf Boden- und oberster Ebene installiert sind.

- Zwangsbelüftung: Von außen nach innen mit einem einzelnen elektrisch angetriebenen Ventilator, der so dimensioniert ist, dass er ein Mindestvolumen liefert, das sechs Luftwechseln pro Stunde entspricht. Sowohl der Ventilator (Lüftungseinlass) als auch der Lüftungsauslass sind in der Nähe von diagonalen Ecken an gegenüberliegenden Wänden auf Boden- und oberster Ebene installiert.

- Spülbelüftung: Geeignet für korrosive Umgebungen. Anstelle von Außenluft wird eine Spülung der Geräteluft (Instrument Air, IA) verwendet. Die Spülung wird durch einen Sammler mit individuell einstellbaren Schalldämpfern verteilt. Bei dieser Option besteht immer ein leichter Überdruck im Innern der Einhausung.

Energie:

Jeder Analysator wird über einen schwarzen Wartungsschalter mit Verriegelungsposition (geeignet für LOTO (Lock Out Tag Out)) mit Strom versorgt und verfügt über einen separaten Stromkreisunterbrecher im lokalen Stromverteilerkasten. Eine Steckdose ist nicht erforderlich.

Gemäß CE-Vorschriften ist ein lokaler elektrischer Hauptschalter vorgeschrieben. Optionen (immer mit Verriegelungsposition, geeignet für LOTO (Lock Out Tag Out)):

- ein (1) lokaler elektrischer Hauptschalter, einphasig 230 VAC/50 Hz - USV oder nicht-USV

- zwei (2) lokale elektrische Hauptschalter, einphasig 230 VAC/50 Hz – USV und nicht-USV

- ein (1) lokaler elektrischer Hauptschalter, dreiphasig 3x 380 VAC+N/50 Hz – USV oder nicht-USV

- zwei (2) lokale elektrische Hauptschalter, dreiphasig 3x 380 VAC+N/50 Hz – USV und nicht-USV

- ein (1) lokaler elektrischer Hauptschalter, einphasig 230 VAC/50 Hz – USV oder nicht-USV, zusätzlich ein (1) lokaler elektrischer Hauptschalter, dreiphasig 3x 380 VAC+N/50 Hz – USV oder nicht-USV

Gewicht:

Ca. 1500 kg (je nach Konfiguration)

Heizung:

Optional, kombinierbar:

- Thermostat-gesteuerte elektrische Heizung (2000 W)

- Thermostat-gesteuerte Klimaanlage mit Wärmepumpe (2500 W / 2800 W). Die Klimaanlage ist gesplittet, so dass keine Außenluft in die Einhausung gelangt.

- zusätzliche korrosionsbeständige Beschichtung des äußeren Wärmetauschers

Inhalt:

AnaShell Analysenhaus Typ 4300 in bestellter Konfiguration. Prozess-Messgeräte und Probenvorbereitung sind ab Werk vormontiert, wie im Auftrag vereinbart.

Lokale Signalverteilerdose:

Optional:

- eine (1) kombinierte lokale Signalanschlussdose für analoge Signale (4 - 20 mA, max. Last 500 Ohm) und Alarme (potentialfreie Kontakte, max. 24 V DC). Max. 24 Paare (entspricht 48 Terminals). Befestigung an der Außenwand der Einhausung (paarweise abgeschirmt).

- zwei (2) lokale Signalanschlussdosen. Eine Dose für analoge Signale (4 - 20 mA, max. Last 500 Ohm), eine Dose für Alarme (potentialfreie Kontakte, max. 24 V DC). Max. 12 Paare (entspricht 24 Terminals) je Dose. Befestigung an der Außenwand der Einhausung (paarweise abgeschirmt).

- Ethernet-Switch für serielle Kommunikation, installiert im lokalen Stromverteilerkasten. Plus eine (1) lokale Signalanschlussdose, die an der Außenwand der Einhausung befestigt ist.

- Ethernet-Switch für serielle Kommunikation, installiert im lokalen Stromverteilerkasten. Plus zwei (2) lokale Signalanschlussdosen, die an der Außenwand der Einhausung befestigt sind.

Material:	Sandwichkonstruktion aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) hergestellt im Niederdruck-Harz-Transferformungs-Verfahren mit UV-resistentem Gelcoating.
	Rahmen aus SS316Ti (1.4571), isoliert und mit GFK ummantelt, inkl. vier um 90° drehbaren Hebe- und Transportbefestigungen aus SS316Ti (1.4571).
	Isolierung: 2 cm (0,79") Dicke, K = 1,2 W/m²K
Modell:	AS4300
Optionen:	Ergänzende Ausstattung: - zusätzlicher Blitzschutz durch Aluminium-Ringleitung auf dem Dach, für die Außeninstallation gemäß CE-Vorschrift - zusätzliche Steckdosen 230 VAC/6A V (max. 4) - Waschbecken mit Trinkwasser zur Reinigung von Händen oder Geräten - Warmwasser-Boiler - ölfreier Kompressor - Isolierung: 4 cm, K = 0,75 W/m² K)
Schutzklasse:	Je nach Konfiguration
Zertifizierung:	CE Declaration of Conformity konform Machine Directive 2006/42/EC und EMC Directive 2014/30/EU

Inhalt

AnaShell Analysenhaus Typ 4300 in bestellter Konfiguration. Prozess-Messgeräte und Probenvorbereitung sind ab Werk vormontiert, wie im Auftrag vereinbart.