



Be Right™



Ersatzsalzbrücke für pH Sensor, Außendiaphragma, PPS-Salzbrücke, PVDF-Ausführung

Artikel-Nr.:

SB-R1SV

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Senkt die Betriebskosten von pH-Prozesssensoren

Die Salzbrücke mit doppeltem Diaphragma auf allen Hach pHDTM pH/Redox-Differentialsensoren ist vor Ort austauschbar und beinhaltet einen O-Ring aus FKM/FPM. Salzbrücken werden in einer Salzlösung geliefert, um Dehydratation/Austrocknen zu verhindern, und können bis zur Verwendung in dieser Lösung gelagert werden. Salzbrücken sind in einer Vielzahl von Materialien und vorgepackten Mengen erhältlich.

Technische Daten

Bemerkungen:

Die Salzbrücke mit Doppeldiaphragma ist vor Ort austauschbar.

Besondere Hinweise:

Jede Salzbrücke enthält ein Innendiaphragma aus Keramik, ein O-Ring aus FKM/FPM und binäre Fülllösung. (Salzbrücken werden in einer Salzlösung geliefert.)

Material:

PPS