




Be Right™



Durchflusskammern für den Bypass-Einbau von 2 Sensoren (Ø 12 mm) ohne Gewinde

Artikel-Nr.: LZU6001.99

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Technische Daten

Druckbereich:	Bis zu 5 bar
Material:	Gehäuse: PP & Noryl
	O-Ringe: Nitril
Medienberührende Materialien:	PP, Noryl und Nitril.
Temperaturbereich:	Bis zu 50 °C