



VARIVENT Einbauarmatur DN80 für TSS sc VARI

Artikel-Nr.:

LZU304.99.00020

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Technische Daten

Druckbereich:	bis zu 16 bar
Durchmesser:	85 mm
Flange connection:	DN80
Gewicht:	2,8 kg
Material:	VARIVENT Einbauarmatur: Edelstahl 1,4404; Verschlussstreifen: Edelstahl 1,4404; Halterung: Edelstahl 1,4404; Dichtungen: EPDM; Sicherheitsabdeckungen: PVC.
Messgerät:	Für Sensor TSS sc VARI