



VARIVENT Einbauarmatur DN100 für TSS sc VARI

Artikel-Nr.:

LZU304.99.00030

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Technische Daten

Druckbereich:	bis zu 16 bar
Durchmesser:	104 mm
Flange connection:	DN100
Gewicht:	3,2 kg
Material:	VARIVENT Einbauarmatur: Edelstahl 1,4404; Verschlussstreifen: Edelstahl 1,4404; Halterung: Edelstahl 1,4404; Dichtungen: EPDM; Sicherheitsabdeckungen: PVC.
Messgerät:	Für Sensor TSS sc VARI