



Pocket Pro Leitfähigkeitstester, hoher Messbereich

Artikel-Nr.: 9531500

CHF Preis: Kontakt

Verfügbar

Kein Rätselraten mehr bei Ihren Messungen

Hach Pocket Pro und Pro+ liefern genaue Ergebnisse; mit integrierten Diagnosefunktionen, austauschbaren Batterien und einem großen, gut ablesbaren LCD-Display.

Verlässlichkeit der Ergebnisse

Einfache Kalibrierschritte bereiten dem Rätselraten bei der Kalibrierung des Sensors ein Ende, damit dieser in optimalem Zustand bleibt.

Zeit- und Geldersparnis

Einfach austauschbare AAA-Batterien und ein praktischer Probenbehälter machen Wartungen und Messungen einfach.

Benutzerfreundlich

Das große LCD-Display ermöglicht einfaches Ablesen. Pocket Pro+ Modelle verfügen über eine integrierte Hintergrundbeleuchtung, die Messungen bei nahezu allen Lichtverhältnissen möglich macht.

Technische Daten

Auflösung:	0,01 mS/cm
Batterieanforderung:	4, AAA
Betriebsbedingungen:	0 - 50 °C
Gehäuseschutzklasse:	IP67
Genauigkeit:	2 % des Vollausschlags
Gewährleistung:	24 Monate
Hintergrundbeleuchtung:	Nein
Inhalt:	Enthält: Tester, 4 AAA-Batterien, Trageband und Kurzanleitung
Messbereich:	0,0 - 19,99 mS/cm
Parameter:	Leitfähigkeit, hoher Messbereich, Temperatur
Probenvolumen:	7 mL
Sprachen Bedienungsanleitung:	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch

Inhalt

Enthält: Tester, 4 AAA-Batterien, Trageband und Kurzanleitung