



Be Right™



Solitax ts-line sc Tauchsonde für Trübung (0,001-4000 NTU) und Feststoffe (0,001-50 g/L), mit Wischer, PVC

Artikel-Nr.: LXV423.99.10100

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb 1 Woche

Genau, farbusabhängige Messungen von Feststoffen und Trübung

Hochpräzisions-Prozess-Sonde zur Bestimmung der Trübung und der Feststoffe. Farbusabhängige Messmethode mit Zweistrahl-Infrarot/Streulicht-Photometer. 90°-Trübungsmessung nach DIN EN ISO 7027. Der Photoempfänger für die Rückstreuung bietet genaue Feststoffmessung nach DIN 37414. Durch einen einzigen Korrekturfaktor werden die zeitintensiven Mehrpunkt-Kalibrierungen mit Verdünnungsreihen ersetzt. Die Anzeige und Verarbeitung der Messdaten erfolgt mithilfe eines Controllers.

Trübungs-Messung zertifiziert nach MCERT.

Prognosys ist ein vorausschauendes Diagnose-System, das Ihnen hilft, Wartungsaufgaben pro-aktiv anzugehen, da Sie bei entstehenden Geräteproblemen sofort alarmiert werden. Sie wissen genau, ob Änderungen Ihrer Messwerte auf das Messgerät oder auf die Wasserprobe zurückzuführen sind.

Höhere Genauigkeit, weniger Wartungsaufwand

Hachs Solitax sc Sonden ermöglichen genaue, farbusabhängige Trübungs- und Feststoffmessungen in Trinkwasser, Abwasser, industriellem Prozesswasser und bei der Schlammbehandlung.

Der automatische Wischer der Solitax sc Sonden verhindert ein Verschmutzen der Messfenster sowie Beeinträchtigungen durch Luftblasen und beugt damit Messfehlern und Wartungsproblemen vor. Die zuverlässige Leistung und die umfangreichen Möglichkeiten in Bezug auf Daten-Kommunikation helfen dabei, die Prozesssteuerung zu verbessern und die Betriebskosten im Zusammenhang mit Polymerverbrauch, Faulgasausbeute und Schlammbehandlung zu optimieren.

Exzellente Übereinstimmung mit Laboranalysen

Vergleiche zwischen Laboranalyse und kontinuierlicher Feststoffmessung mit Solitax sc Sensoren zeigen eine einwandfreie Korrelation. Mit der Online-Messung sparen Sie nicht nur Zeit durch das Wegfallen der manuellen Analyse, sondern erhalten auch verlässliche Echtzeit-Messungen, mit denen Sie Ihre Anlage effektiver betreiben können.

Hohe Wirtschaftlichkeit

Im Gegensatz zu vielen handelsüblichen Trübungs- und Feststoff-Sonden sind die Solitax sc Sonden extrem wartungsfreundlich und weisen eine hohe Lebensdauer auf.

Geprüftes Reinigungssystem

Alle Solitax sc Sonden sind werkseitig langzeitstabil kalibriert in Konformität zu DIN EN ISO 7027. Ein Korrekturfaktor ersetzt dabei die sonst aufwendigen Mehrpunkt-Kalibrierungen vor Ort.

Multi-Kanal, Multi-Parameter System

Die Solitax sc Sonde kann zur sofortigen Verwendung direkt an jeden Hach SC Controller angeschlossen werden ("plug and play"), in beliebiger Kombination mit weiteren Solitax oder anderen Hach sc Sonden.

Technische Daten

Ansprechzeit:	1 - 300 s einstellbar
Automatischer Wischer:	Ja
Betriebsbedingungen:	0 - 40 °C
Body Material:	PVC
Controller:	Nur Sonde
Druckbereich:	PVC: < 1 bar oder < 10 m
Durchfluss:	Max. 3 m/s (Luftblasen beeinflussen die Messung)
Durchmesser:	60 mm
Genauigkeit:	Trübung bis 1000 NTU: ohne Nullabgleich < 5% des Messwertes $\pm 0,01$ NTU, mit Nullabgleich < 1% des Messwertes $\pm 0,01$ NTU
Gewährleistung:	24 Monate
Gewicht:	0,52 kg
Inhalt:	Trübungs-/Feststoffsonde, Bedienungsanleitung
Kabellänge:	10 m (Verlängerungskabel optional erhältlich)
Kalibriermethode:	Trübung: Formazin oder Stablcal Standard (bei 800 NTU). Kalibriersatz erforderlich. Feststoffe: Probenspezifisch, basierend auf gravimetrischer TS-Analyse mit einem Korrekturfaktor-Verfahren.
Länge:	200 mm
Material:	Optikträger und Hülse: PVC schwarz; Wischerarm: Edelstahl 1.4581; Wischergummi: Silikongummi (Standard) Optional: FKM/FPM (LZX578); Wischerwelle: Edelstahl 1.4571
Max. Kabellänge von Sonde zu Controller:	100 m
Messbereich:	TSS-Gehalt: 0,001 - 50 g/L; 0,001 - 50,000 mg/L Trübung: 0,001 - 4000 NTU
Messprinzip:	Infrarot-Duo-Streulichttechnik für farbumabhängige Trübungsmessung nach DIN EN ISO 7027 / TS entsprechend DIN 38414
Modell:	Solitax ts-line sc
Montage:	Tauchsonde
Parameter:	Feststoffe, Trübung
Wartungs-Intervall:	1 h/Monat
Wiederholbarkeit:	TSS-Gehalt: < 3 % Trübung: < 1 %
Zertifizierung:	CE

Inhalt

Trübungs-/Feststoffsonde, Bedienungsanleitung

Erforderliches Zubehör

- SC4500 Controller, Prognosys, 5x mA Ausgang, 2 digitale Sensoren, 100 - 240 V AC, ohne Netzkabel/ (Item LXV525.99A11551)
- SC4500 Controller, Claros-Einbindung, 5x mA Ausgang, 2 digitale Sensoren, 100 - 240 V AC, ohne Netzkabel/ (Item LXV525.99AA1551)
- SC4500 Controller, Claros-Einbindung, 5x mA Ausgang, 2 digitale Sensoren, 100 - 240 V AC, EU-Stecker (Item LXV525.99CA1551)
- SC4500 Controller, Prognosys, 5x mA Ausgang, 1 digitaler Sensor, 100 - 240 V AC, ohne Netzkabel (Item LXV525.99A11501)
- SC4500 Controller, Prognosys, 5x mA Ausgang, 2 digitale Sensoren, 24 V DC, ohne Stecker (Item LXV525.99Z11551)