



Be Right™



Recheck-Durchflussküvette, 10 mm, 450 µL, Quarzglas, 1 St.

Artikel-Nr.:	LZV510
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Für UV-Wellenlängenbereich geeignet. Für Durchfluss-Messungen in Kombination mit Sipper-Modulen.

Technische Daten

Material:	Quarzglas
Optische Weglänge:	10 mm rechteckig
Volumen / Packungsgröße:	1 St. 450 µL, Durchflussküvette