



TU5400sc Ultrapräzises Laser-Trübungsmessgerät für niedrigen Messbereich, mit automatischer Reinigung, Systemcheck und RFID, EPA Version

Artikel-Nr.: **LXV445.99.33212**

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb 1 Woche

Der neue Standard in der Trübungsmessung

Die EPA-zugelassene Plattform der TU5 Serie verfügt über ein einzigartiges optisches Messsystem, das mehr von Ihrer Probe als jedes andere Trübungsmessgerät sehen kann. So erhalten Sie die beste Präzision und Empfindlichkeit und verringern die Abweichungen zwischen einzelnen Messungen. Dank der identischen 360° x 90° Erkennungstechnologie in jedem Trübungsmessgerät der TU5 Serie müssen Sie sich nicht mehr fragen, welcher Messung Sie vertrauen sollten.

Das TU5400sc ultrapräzise Laser-Trübungsmessgerät für den niedrigen Messbereich verringert die erforderliche Zeit für eine zuverlässige Trübungsmessung drastisch. Eine stabile Laser-Lichtquelle macht den jährlichen Lampenwechsel überflüssig. Die Messoberfläche der Trübungsmessgeräte wurde um 98 % verkleinert, sodass weniger Zeit für die Reinigung anfällt. Noch mehr Zeit erspart Ihnen das verfügbare automatische Reinigungsmodul zum Sauberhalten des Geräts. All dies zusammen mit der Fähigkeit, auf 0,2 mNTU zu messen, stellt den neuen Standard in der Geschichte der Trübungsmessung dar.

Nur die neuen Labor- und Prozess-Trübungsmessgeräte der Serie TU5 mit 360° x 90° Erkennung sorgen für die noch nie dagewesene Sicherheit, dass eine Änderung in Ihren Messwerten auch eine Änderung in der Wasserqualität bedeutet.

Bahnbrechende 360° x 90° Erkennungstechnologie

Die TU5 Serie verfügt über ein einzigartiges optisches Messsystem, das mehr von Ihrer Probe als jedes andere Trübungsmessgerät sehen kann. Es liefert beste Präzision und Empfindlichkeit und minimiert die Varianzen von Test zu Test.

Übereinstimmende Ergebnisse zwischen Labor und Prozess

Dank der identischen 360° x 90° Erkennungstechnologie in beiden Geräten müssen Sie sich nicht mehr fragen, welcher Messung Sie vertrauen sollten.

Alle Informationen zur Trübung jetzt schneller

Die TU5 Serie verkürzt drastisch die Zeit, die Sie für eine verlässliche Trübungsmessung benötigen. Es sind 98% weniger Geräteoberfläche zu reinigen. Für die Kalibrierung gibt es versiegelte Küvetten, die eine Indexierung und Silikonöl im Labor überflüssig machen. Zudem werden Ereignisse aufgrund des geringen Probenvolumens früher erkannt.

Keine Überraschungen

Prognosys überwacht Ihre Online-Messgeräte der TU5 Serie und informiert Sie proaktiv über anstehende Wartungs- und Servicebedarfe, bevor Ihre Messungen fragwürdig werden. Der Servicevertrag von Hach schützt Ihre Investitionen und unterstützt Sie bei der Einhaltung Ihrer Vorschriften und Ihres Budgetrahmens.

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T): 249 mm x 268 mm x 190 mm

Ansprechzeit: T90 <30 Sekunden bei 100 mL/min

Auflösung:	0,0001 NTU / FNU / TE/F / FTU / EBC
Befestigung:	Proben-Schnellanschluss: ¼ Zoll für ¼-Zoll-Rohre
Betriebsbedingungen:	0 - 50 °C
Controller:	Nur Sensor
Durchflussrate:	100 - 1000 mL/min; optimale Durchflussrate: 200 - 500 mL/min
Einheiten:	NTU, FNU, TE/F, FTU, EBC
Gehäuse-Schutzklasse:	Elektronikraum IP55; alle anderen funktionellen Einheiten IP65 mit Prozesskopf/Automatischem Reinigungsmodul am TU5300sc/TU5400sc Messgerät
Genauigkeit:	±2 % des Messwerts plus 0,01 NTU von 0 bis 40 NTU
Gewährleistung:	24 Monate
Gewicht:	2,7 kg (5,0 kg mit komplettem Zubehör)
Inhalt:	TU5400sc Trübungsmessgerät, automatische Reinigungseinheit, Benutzerhandbuch, Wandbefestigung, Werkzeug für den Küvettenaustausch, Schraubensatz, Trocknungspatrone, Drossel, Wartungsgestell, Kalibrierspritze, Stablcal Lösung
Kabellänge:	1,6 m, verlängerbar auf bis zu 50 m für Geräte ohne Zubehör
Kalibriermethode:	Für Formazin und Stablcal: 20 NTU von 0 - 40 NTU; bei 20 FNU und 600 NTU für volles Spektrum Benutzerdefinierte Kalibrierung für bis zu 6-Punkt-Kalibrierungen
Kommunikation:	Systemcheck und RFID
Lagerbedingungen:	-40 - 60 °C
Lichtquelle:	Laserprodukt der Klasse 2 mit eingebetteten 650 nm (EPA 0,43 mW) oder Laserprodukt der Klasse 1 mit eingebetteten 850 nm (ISO), max. 0,55 mW (erfüllt IEC/EN 60825-1 und 21 CFR 1040.10 in Übereinstimmung mit Laser Notice Nr. 50)
Material:	ASA Luran S 777K / RAL7000, TPE RESIN Elastocon STK40, thermoplastisches Elastomer TPS-SEBS
Messbereich:	EPA: 0 bis 700 NTU / FNU / TE/F / FTU 0 bis 175 EBC
Messgerät:	Mit automatischem Reinigungsmodul
Modell:	TU5400sc
Montagearten:	Wandmontage
Nachweisgrenze:	0.0001 NTU
Norm:	EPA
Optionen:	Messgerät mit automatischem Reinigungsmodul
Probendruck:	Maximal 6 bar im Vergleich zur Luft bei einer Probertemperatur von 2 - 40 °C
Probertemperatur:	2 - 60 °C
Region:	Global (nur Sensor)
Signal-Stabilisierungszeit:	1 - 90 Sekunden
Spannungsversorgung (Volt):	keine
Streulicht:	<10 mNTU
Systemcheck:	Ja
Verifizierung:	Flüssig: Stablcal, Formazin (0,1 - 40 NTU) Trocken: Glasstab bei <0,1 NTU
Wiederholbarkeit:	Besser als 1 % des Messwerts oder ±0,0006 NTU bei Formazin und 25 °C, der größere Wert zählt

Zertifizierung:	CE-konform
	US-FDA-Bewilligungsnummer: 1420493-000 (EPA-Version), 1420492-000 (ISO-Version)
	erfüllt IEC/EN 60825-1 und 21 CFR 1040.10 in Übereinstimmung mit Laser Notice No. 50)
	australische ACMA-Kennzeichnung
Zulässige Luftfeuchtigkeit:	Relative Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95 % bei unterschiedlichen Temperaturen, nicht kondensierend



Inhalt

TU5400sc Trübungsmessgerät, automatische Reinigungseinheit, Benutzerhandbuch, Wandbefestigung, Werkzeug für den Küvettenaustausch, Schraubensatz, Trocknungspatrone, Drossel, Wartungsgestell, Kalibrierspritze, Stablcal Lösung