



XE100 Universal Leitfähigkeits-Messzelle, 2-Pol

Artikel-Nr.: **B60E100**

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

2-polige Leitfähigkeitselektrode mit Schraubkappe und Glasgehäuse. Zellkonstante 1 cm^{-1} . Platiniert, ohne Temperatursensor. Max. Temperatur 100 °C, min. Eintauchtiefe 10 mm.

Die richtige Leitfähigkeitszelle für Ihre Anwendung.

Es ist wichtig, eine Leitfähigkeitszelle mit der richtigen Bauweise und Geometrie für Ihre jeweilige Anwendung und Ihre Arbeitsbedingungen zu wählen. Die Radiometer Analytical Linie bietet eine Vielfalt an Leitfähigkeitszellen für zahlreiche Anwendungen.

Technische Daten

Gewährleistung: 12 Monate