



CDC267-9 Conductivity Cell,

Artikel-Nr.: **E61M011**

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Leitfähigkeitszelle für Medien mit hohem Widerstand.

Die richtige Leitfähigkeitszelle für Ihre Anwendung.

Es ist wichtig, eine Leitfähigkeitszelle mit der richtigen Bauweise und Geometrie für Ihre jeweilige Anwendung und Ihre Arbeitsbedingungen zu wählen. Die Radiometer Analytical Linie bietet eine Vielfalt an Leitfähigkeitszellen für zahlreiche Anwendungen.

Technische Daten

Conductivity Cell:	CDC267-9
Elektrode:	2-pole, non-platinised
Gewährleistung:	12 Monate
Spezielles Ausstattungsmerkmal:	Conductivity cell for highly resistant media