



Be Right™



## SIP10 Sipper für DR3900, EU, ohne Zubehör

Artikel-Nr.: LQV157.99.00001  
CHF Preis: Kontakt  
Lieferung innerhalb 1 Woche

Sipper für Durchfluss-Messungen mit dem Spektralphotometer DR 3900. Basis-Gerät ohne Zubehör.

---

### Technische Daten

Abmessungen (H x B x T):	120 mm x 85 mm x 200 mm
Anströmgeschwindigkeit:	1 mL/s
Betriebsbedingungen:	10 - 40 °C at 95% Relative Humidity (non-condensing)
Gewährleistung:	24 Monate
Gewicht:	0,5 kg
Lagerbedingungen:	-10 °C - 60 °C
Rinsing volume:	Mindestens 25 mL
Schnittstelle:	USB type A
Spannungsversorgung (Volt):	5 V
Stromversorgung:	USB-Kabel
Wellenlängen-Bereich:	340 nm - 900 nm