



LT200 Trockenthermostat mit 2 separaten Heizblöcken, schwarz

Artikel-Nr.:

LTV082.99.21002

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Thermostat LT200 - die einfache Lösung für alle Aufschlüsse

Vorprogrammiert für alle Standard- und frei programmierbar für anwenderspezifische Aufschlüsse

- 2 getrennt steuerbare Heizblöcke mit getrennten Schutzhauben, linker Block 15x13 mm Bohrungen, rechter Block 6x13 mm und 4x20 mm Bohrungen
- Beleuchtete Digitalanzeige für Restzeit/Temperatur und Bedienerführung
- 3 voreingestellte und 6 frei programmierbare Speicherplätze
- Temperatureinstellung zwischen 37 °C und 150 °C in Schritten von 1 °C, Zeit einstellbar zwischen 1 und 480 min

Große Flexibilität

Hohe Reproduzierbarkeit

Einfache Handhabung

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T):	145 mm x 250 mm x 310 mm
Anwender-Programme:	6 freie Temperatur/Zeit
Anzahl Küvetten:	21 x 13 mm Durchmesser
Anzahl Küvetten (2):	4 x 20 mm Durchmesser
Aufheizgeschwindigkeit:	von 20 - 148 °C in 10 Minuten
Benutzeroberfläche:	3 softkeys
Betriebsbedingungen:	10 - 45 °C
Display:	2 x 16 Zeichen
Display-Auflösung:	5 x 7 Punktmatrix
Displaytyp:	LCD
Gewährleistung:	24 Monate
Gewicht:	2,8 kg
Heizprogramme:	Vorprogrammiert für 40 °C, 100 °C, 148 °C und frei programmierbar von 37-150 °C, 1-480 min
Lagerbedingungen:	-40 - 60 °C

Maximale Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:	90 %
Netzanschluss:	Schutzklasse I
Sicherheitscheck:	CE, cTUVus
Spannungsversorgung (Volt):	115/220 V AC
Sprachen Bedienungsanleitung:	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Schwedisch, Dänisch, Polnisch
Temperatur-Stabilität:	± 1 °C in Konformität mit EN, ISO und EPA Methoden