




FP 360 sc Öl-in-Wasser Sonde, 0,1-15 ppm Öl, Edelst., 10 m, mit Reinigung

Artikel-Nr.: LXV441.99.11201

CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Kontinuierliche Öl-in-Wasser-Überwachung zum adäquaten Preis

Fluoreszenz-Sonde für die Messung von PAK/Öl in Wasser. Edelstahlgehäuse, 10 m Kabel, mit Reinigungsdüse und Fittings.

Bereits kleinste Ölspuren beeinträchtigen die Wasserqualität. Die Sonde überwacht Gewässer, Prozess- und Brauchwasser kontinuierlich auf Mineralölverunreinigungen bis in den Spurenbereich. Das hochsensitive UV-Fluorometer wird direkt ins Medium getaucht.

Die Sonde besitzt ein robustes Edelstahlgehäuse und eine Druckluft-Reinigungsdüse. Für eine zuverlässige und langzeitstabile Kohlenwasserstoff-Überwachung werden Intensitätsschwankungen

der Blitzlampe kompensiert. Tageslichteinflüsse werden automatisch eliminiert.

Die Sonde kann an den SC-Controllern mit weiteren Sensoren kombiniert werden.

Die richtige Technologie zum richtigen Preis

Dank der einzigartigen Kombination aus tauchfähigem Sondendesign und UV-Fluoreszenzsensor stellt die FP360 sc die beste Technologie zur Detektion von Öl in Wasser bereit, und das zu einem günstigeren Preis als vergleichbare UV-Fluoreszenzmessgeräte.

Minimaler Wartungsaufwand

Die FP360 sc hat keine Schläuche, Pumpen oder Ventile, die sich abnutzen könnten oder eine konstante Wartung erforderten. Die Instandhaltungsarbeiten beschränken sich auf gelegentliches Abwischen des Sonden-Messfensters und eine Kalibrierung alle zwei Jahre.

Geringerer Testaufwand im Labor

Die derzeit genaueste Methode zur Messung von Öl in Wasser ist immer noch die Messung im Labor. Dabei handelt es sich jedoch um eine langwierige und komplexe Analyse, für die spezielle Geräte und geschultes Laborpersonal erforderlich sind. Die FP360 sc Sonde stellt eine kosteneffektive, kontinuierliche Online-Lösung für die Prozesskontrolle dar und hilft Öl-Verunreinigungen mit nur minimalen Laboruntersuchungen zu verhindern.

Hohe Empfindlichkeit und Selektivität

Die FP360 sc erkennt und misst polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) von 1,2 ppb bis zu 5000 ppb ($\mu\text{g/L}$). Dies entspricht etwa einer Mineralölkonzentration von 0,1 bis 150 ppm (mg/L). Zudem ist die Sonde aufgrund ihrer Messmethode unempfindlich gegenüber Interferenzen durch trübes Wasser oder natürliche organische und biologische Substanzen, die die Online-Lichtstreuung, UV-Absorption und VIS-Fluoreszenzmessgeräte behindern können.

Ein bis acht Sensoren

Mit den digitalen Controllern von Hach ist der parallele Anschluss von bis zu acht Hach Sonden möglich, für die Messung von Öl in Wasser, Feststoffen, Trübung, pH/ORP, gelöstem Sauerstoff, Leitfähigkeit, Ammonium, Phosphat, SAK und Nitrat. Die digitalen Controller machen komplizierte Verkabelungen oder Installationen überflüssig, die Sonden werden einfach an den Controller angeschlossen und können dank „plug & play“ sofort verwendet werden.

Technische Daten

Abmessungen:	68 x 306 mm (D x L; ohne Befestigungsset)
Anregung:	Wellenlänge 254 nm
Ansprechzeit:	10 s
Body Material:	Stainless Steel
Detektor:	UV Fotodiode mit Interferenzfilter; Kompensation von Umgebungslicht und Intensitätsschwankungen der Blitzlampe
Druckbereich:	Max. 30 bar (Messsonde)
Durchmesser:	68 mm
Gehäusematerial:	Stainless Steel
Gewährleistung:	24 Monate
Gewicht:	2,8 kg
Inhalt:	Oil-in-water probe, user manual
Kabellänge:	Max. 40 m inkl. Verlängerungskabel
Kalibrierung:	Werksseitig kalibriert mit UV-Fluoreszenz-Kalibrierstandard, kundenspezifische Anpassung möglich
Lagerbedingungen:	-40 - 60 °C
Länge:	311 mm
Lichtquelle:	Miniatur-Xenon-Blitzlichtlampe mit Interferenzfilter
Material:	Gehäuse: Edelstahl 316Ti (1.4571)
Messbereich:	0 - 500 ppb (µg/L) PAK, bezogen auf Kalibrierstandard
	0,1 - 15 ppm (mg/L) Öl, bezogen auf Kalibrierstandard
Messmethode:	UV-Fluoreszenz-Messmethode für polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
pH Wert(e):	≥ 4
Probentemperatur:	1 - 40 °C
Reproduzierbarkeit:	2,5 % des Messwerts bei konstanter Temperatur (PAK)
Sensorreinigung:	Ja
Umgebungstemperatur:	-5 - 45 °C

Inhalt

Oil-in-water probe, user manual

Erforderliches Zubehör

- SC1000 Sondenmodul für 4 Sensoren, 4x mA OUT, Relais, EU Kabel (Item LXV400.99.2R121)
- SC1000 Displaymodul (Item LXV402.99.00001)
- SC4500 Controller, Prognosys, 5x mA Ausgang, 2 digitale Sensoren, 100 - 240 V AC, ohne Netzkabel/ (Item LXV525.99A11551)
- SC4500 Controller, Claros-Einbindung, 5x mA Ausgang, 2 digitale Sensoren, 100 - 240 V AC, ohne Netzkabel/ (Item LXV525.99AA1551)
- SC4500 Controller, Claros-Einbindung, 5x mA Ausgang, 2 digitale Sensoren, 100 - 240 V AC, EU-Stecker (Item LXV525.99CA1551)
- SC4500 Controller, Prognosys, 5x mA Ausgang, 1 digitaler Sensor, 100 - 240 V AC, ohne Netzkabel (Item LXV525.99A11501)
- SC4500 Controller, Prognosys, 5x mA Ausgang, 2 digitale Sensoren, 24 V DC, ohne Stecker (Item LXV525.99Z11551)