



Be Right™



UDPULP pH-Elektrode, 5 m Festkabel, Edelstahl

Artikel-Nr.:

LZX604

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Große Auswahl an pH-Elektroden für verschiedene Temperaturbereiche.

Technische Daten

Bemerkungen:	Elektrode für Upside-Down-Einbauten
Besondere Hinweise:	Elektrode für Anwendungen mit 15 % TSS
Betriebsbedingungen:	-5 - 135 °C
Druckbereich:	7 bar bei 100 °C
Durchmesser:	22 mm
Eintauchtiefe:	235 mm
Gewährleistung:	6 Monate
Kabellänge:	5 m Festkabel
Länge:	305 mm
Messbereich:	pH-Wert von 0 bis 14
Reference system:	Doppelt, Ag/AgCl und KNO ₃ , Gel
Sensor-Anschluss:	R 0,75" Außengewinde für Eintauch- und Einbauanwendungen