




Be Right™



## Rohr und Schraubkappe für LDO Sensor, PVC, Befestigung

Artikel-Nr.:

LZX914.99.22100

**VERALTETER ARTIKEL**

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Teil des Kettenbefestigungs-Sets der LDO Sensor-Befestigung am Beckenrand (Geländer oder Betonwand) mit justierbarer Eintauchtiefe.

---

### Technische Daten

Bemerkungen:

Bestehend aus:

0,6 m Stange,

LZY048 (1.5" Schraubkappe), Kabeldurchführung und flacher Dichtscheibe

Durchmesser:

48 mm

Länge:

600 mm

Material:

CPVC