



Be Right™



Adapter Adapter-Flansch mit 6 Löchern für Leitfähigkeits-Sensor 831x

Artikel-Nr.: LZY243

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Technische Daten

Anschlussgewinde:	0.75 " Innengewinde
Bemerkungen:	Adapter-Flansch für Leitfähigkeits-Sensor 831x und Durchflussarmatur C74451-A1789-A2 (Durchflussarmatur veraltet)
Durchmesser:	84 mm (Holes: 6 x 13 mm)
Material:	Edelstahl 316 L