



Be Right™



Durchfluss-Armatur, Edelstahl, für Polymetron 831x Sensoren

Artikel-Nr.: 08318=A=0001

CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb 1 Woche

Technische Daten

| | |
|----------------------------|--|
| Bemerkungen: | POLYMETRON 8318 Durchfluss-Armatur für D340x und 831x Sensor |
| Druckbereich: | 25 bar bei 150 °C |
| Durchmesser: | 34 mm |
| Länge: | 165 mm |
| Material: | Edelstahl 1.4404 |
| Probenausgang: | 0.25 " NPT-Gewinde |
| Probeneingang: | 0.25 " NPT-Gewinde |
| Process connection sensor: | 0.75 " NPT-Gewinde |
| Temperaturbereich: | max. 150 °C |