



Verbindungskabel, 5 m, mit IP65 Stecker für Polymetron 831x Sensoren

Artikel-Nr.:

08319=A=0005

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Für den Anschluss von 8310, 8311, 8312, 8315, 8316 und 8317 Leitfähigkeit-Sensoren an den Controller. Weiter Kabellängen sind erhältlich (10 m und 20 m).

Technische Daten

Bemerkungen:	Stecker/Kabel-Kombination für POLYMETRON 8310, 8311, 8312, 8315, 8316, 8317 Sensoren
Kabellänge:	5 m
Rating connector:	IP 65