



Glasbürette, Klasse A, 25 mL

Artikel-Nr.: 2636540

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Glasbürette mit Einfülltrichter. Zertifiziert, Klasse A (ASTM-Spezifikation E287), mit dauerhafter Seriennummer und Zertifikat für Rückführbarkeit nach NIST-Standards. Der Absperrhahn aus PTFE erfordert kein Schmiermittel. Staubkappe inbegriffen. Die 10 mL Bürette erfüllt die Anforderungen für potentiometrische Titrationsen (ASTM D664).

Technische Daten

Gehäusematerial:	Glas Klasse A
Kapazität:	25 mL
Spezielles Ausstattungsmerkmal:	Bürette