



## REFO 3D Portables 3-Winkel Reflektometer

Artikel-Nr.: LMV138

**VERALTETER ARTIKEL**  
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

### Für höchste Flexibilität und Messgenauigkeit.

Universal Glanzmessgerät,

auch für metallische Oberflächen

Für höchsten Bedienkomfort konzipiert und durch die 3-Winkel-Geometrie perfekt ausgerüstet für absolut alle Bereiche der Glanzmessung: Ob im unteren Bereich matter Oberflächen (85°-Winkel), im mittleren (60°) oder im Hochglanzbereich (20°).

Metallische Oberflächen misst das Reflektometer nach Kalibrierung gegen den Metall-Standard gemäß ISO7668.

---

### Technische Daten

Abmessungen (H x B x T):	80 mm x 56 mm x 200 mm
Batterieanforderung:	4, AA
Benutzeroberfläche:	3 Softkeys
Displaytyp:	alphanumerisch
Gewicht:	0,750 kg
Lampenquelle:	Wolfram
Lieferumfang:	Zertifizierter Standard, 4 X AA Ni-MH Akkus, Batterieladegerät, Netzteil, Bedienungsanleitung
Messprinzip:	D-Modus für DIN-Messungen, M-Modus für Hochglanz-Messungen
Netzanschluss:	230 V Steckernetzteil
Normen:	ISO 2813; ISO 7668; ASTM D 523; TAPPI T 480
Optisches System:	20°, 60°, 85° Glanzmessung
Speicher:	450 Messwerte
Sprachen Bedienungsanleitung:	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch
Stromversorgung:	Batterie-Betrieb (vgl. Stromversorgung) oder optional Netzanschluss
Verifizierung:	Prüfkachelsatz (LZM160)