



H₂S Kalibriergas-Regulator, GS1440/GS2440EX

Artikel-Nr.: LXZ449.99.00023

CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Dieser Kalibriersatz enthält alle für die Kalibrierung des GS1440/GS2440EX Sensors vor Ort erforderlichen Geräte, die nicht mit Gas betrieben werden, (Messbereich 0 - 1.000 ppm oder 0 - 5 mg/L), einschließlich eines Durchflussreglers und einer Kalibrierkappe.

Technische Daten

Inhalt: Enthält die für die Kalibrierung des GS1440/GS2440EX Sensors vor Ort erforderlichen Geräte.

Bitte beachten Sie, dass das für die Kalibrierung erforderliche 1000 ppm H₂S-Kalibriergas (LCX449) separat erworben werden muss.

Inhalt

Enthält die für die Kalibrierung des GS1440/GS2440EX Sensors vor Ort erforderlichen Geräte. Bitte beachten Sie, dass das für die Kalibrierung erforderliche 1000 ppm H₂S-Kalibriergas (LCX449) separat erworben werden muss.

Erforderliches Zubehör

- H₂S Kalibriergas, 1000 ppm, GS1440/GS2440EX (Item LCX449)